

NOVATECH

FTX140x50-Ø20 HL55-A

EAN 4031582339963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisiekogellagers, afgedicht
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	140 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	55 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Type lager	6006 2RS
Type afdichting	A
Geschikt voor	bt_linde

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u	630 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1260 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	2,47 kg

