INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# LUMINA

## AA25PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317541



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Lumina |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage de roue |
| Standard | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h | 40 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 80 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 56 mm |
| Largeur totale | 55 mm |
| Poids global | 0.07 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polypropylène |
| Forme Chape | Roue Double Chape de Roue, fermée |
| Pivot | Tige pivotante |
| Couleur de la chape | Noir graphite (RAL9011) |
| Déport | 20 mm |
| Rayon d'encombrement | 62 mm |
| Diamètre d'encombrement | 124 mm |
| Diamètre du dôme | 0 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse avec tube Entretoise |
| Axe | Rivelé |
| Couleur du bandage de roue | Gris trafic A (RAL7042) |
| Couleur Roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 50 mm |
| Largeur du Bandage | 10 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 0 mm |
| Longueur de moyeu | 0 mm |
| Largeur du corps | 10 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Trou borgne pour raccord B10 |
| Diamètre du trou de l'Œil | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LUMINA

AA25PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317541

Numéro de commande 00071480

**Dessins du produit**

