


E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	E-Drive flex
Typ	Jednostka napędowa
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Zakres temperatur (minimalny)	5 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Szerokość całkowita	190 mm
Waga całkowita	6,52 kg
Długość	Maks. 315 mm (włączone zwolnienie awaryjne)
Średnica koła	125 mm, granica zużycia Ø 115 mm
Bieżnia Koło	Guma pełna, niebrudzący, Shore A 63
Szerokość koła	35 mm
Szerokość	190 mm
Maksymalna siła oporowa	25
Maksymalna siła podnoszenia / siła nacisku kontaktowego	400
Wzrost w pozycji wyjściowej	140 mm
Wysokość instalacji	170 mm
Zwolnienie awaryjne	Mechaniczne
Typ ochrony	IPX4 (woda rozpryskowa ze wszystkich stron, wszystkie wtyczki podłączone)
Dopuszczalna temperatura otoczenia	Temperatura pracy od 5°C do 40°C, wilgotność powietrza 90%, bez kondensacji
Waga	6 kg
Maksymalna prędkość	4 km/h
Luz uziemienia	30 mm
Nierówności uziemienia (minimalne)	-15 mm
Nierówności uziemienia (maksymalne)	15 mm
Dopuszczalna temperatura przechowywania (minimalna)	-10 °C
Dopuszczalna temperatura przechowywania (maksymalna)	45 °C

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Numer zamówienia 00061635

OBUDOWA

Materiał obudowy	Elektryczne
Kształt Widelec	Napęd
Kolor	pasywowany na niebiesko

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Łożysko	Koło z kołnierzem
Kolor Koło	Srebrnoszary (RAL7001)
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Szerokość korpusu	40 mm
Twardość Bieżnia (A)	63 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	100 mm
Szerokość płytki	95 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	60 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	100 mm
Średnica otworu płytki	9 mm



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Numer zamówienia 00061635

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

