

ALPHA

3470PVO160P30-13

EAN 4031582304145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ●

Hlučnost ● ● ● ● ●

Opotřebení ● ● ● ● ●

Odolné vůči korozi ● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	135 kg
Statická Nosnost	270 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	195 mm
Celková hmotnost	1,878 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	85 Obuv A

UCHYCNÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	55 mm
Poloměr otáčení	135 mm
Průměr otáčení	270 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	13 mm

ALPHA

3470PVO160P30-13

EAN 4031582304145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

