

ELASTECH

JFC125x32-Ø8

EAN 4031582319941



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	150 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	0,68 kg

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Zink gegoten
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisiekogellager, roestvrij
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Asgatdiameter	8 mm
Naaflengte	35,5 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	75 Shore A

