INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# KAPPA LOAD

## 9651FTP250P63 CL67

EAN 4031582314502



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●●○ |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●●●○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●●○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Kappa load |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 1440 kg |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 1200 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 2400 kg |
| Temperatura (mínim) | -10 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 305 mm |
| Àmplia general | 110 mm |
| Pes total | 10,12 kg |

### SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | ferro fos o ferro forjat, pesat |
| Forquilla Forma | Ample, Reforçat |
| Scamiento giratorio | Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 61 mm |
| Scio de giro | 187,5 mm |
| Sterferencia de giro | 375 mm |
| Lubrication nipple | 1 |
| Dome Dictel | 111 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Ferro Colat |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Fos |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Eix | Estirada de nou |
| Roda de color | Amarillo de mel (RAL1005) |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 250 mm |
| Banda de rodadura ample | 50 mm |
| Corporació ample | 50 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D |

### FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 135 mm |
| Placa ampla | 110 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 75 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 105 mm |
| Placa de diàmetre | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# KAPPA LOAD


9651FTP250P63 CL67


EAN 4031582314502

Número de comanda 00830290

**Plànols del producte**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH