

R10-8X28 / 8

EAN 4031582321487

Номер замовлення 00072213



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Стійкість до корозії



ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Акcesуар
Тип корпусу	Акcesуар
Обвантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Загальна висота	3,5 mm
Загальна вага	0,023 kg

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з різьбою
Діаметр Стрижень	8 mm