**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ**

# AGILA

## 2477DYK075R07-Ø19-21,5

EAN 4031582340655



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Agila |
| Тип | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 55 kg |
| Електропровідність | Так |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 110 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 103 mm |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 24 mm |
| Радіус повороту | 80 mm |
| Поворотне з’єднання | 160 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Сталь аркуша |
| Матеріал протектору | Лита гума, чорний, електричний |
| Носіння | Конічний кульковий підшипник |
| Захист різьби | З різьбовим поручителем |
| Діаметр | 75 mm |
| Протектор | 25 mm |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A |

### ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Синтетичний експандер, круглий |
| Розширювальний фітинг (мінімум) | 19 mm |
| Розширювальний фітинг (максимальне) | 21,5 mm |
| Підказка | Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477DYK075R07-Ø19-21,5

EAN 4031582340655

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Креслення продукту**




