

GLIDE

A229YOIO50B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613
 订单号 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Glide
外壳类型	定制解决方案
导电	✓
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	33 mm
总宽度	50 mm
总重量	0.065 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯, 导电
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面硬度 (D)	65 肖氏 D

支架

材料	聚丙烯
支架形状	直型
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	石墨黑 (RAL9011)
圆顶直径	38 mm
套环直径	50 mm

固定件

固定件类型	带抓环的阀杆, 带衣领
阀杆直径	11 mm
阀杆长度	20 mm

产品信息

GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613
订单号 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

