

LINEA

594CUAP150P52

EAN 4031582409048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea
Ház típusa	Forgóvillás görgő kombinált fékkel
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	130 kg
Statikus teherbírás	260 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	175 mm
Teljes szélesség	89 mm
Összsúly	1,45 kg
Tanúsítvány	TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	22 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágy	Precíziós golyóscsapágy
Ellensúlyoz	52 mm
Körbeforgás	156 mm
Körbeforgás	312 mm
Kupola átmérője	56 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez, US-Csavarfurat
Talplemez hossza	90 mm
Talplemez szélessége	75 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	72 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	76 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	44,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	52 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA

594CUAP150P52

EAN 4031582409048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



IF
Design
Award