

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības troksnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	1000 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	120 mm
Kopējais platums	100 mm
Kopējais svars	1,8 kg

KRONŠTEINIS

Krāsa	Balta
Ofsets	52 mm
Pagrieziena rādiuss	89 mm
Grozāms savienojums	178 mm
Kupola diametrs	100 mm

RITENIS

Gūtnis	Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	75 mm
Protektora platums	30,5 mm
Korpasa platums	30,5 mm

UZSTĀDĪŠANA

Skrūves atveres diametrs	16 mm
--------------------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274

Pasūtījuma numurs 00062073
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

