

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties ●●●●○

Bewegingsgeluid ●●●●○

Verloop ●●●●○

Corrosieweerstand ●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam Forma

Type Zwenkwiel met richtingsvastzetter

Draagvermogen bij 3 km/u 135 kg

Temperatuurbereik (minimaal) -18 °C

Temperatuurbereik (maximaal) 120 °C

Totale hoogte 176 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisiëkogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	18 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	60 Shore A

VORK

Materiaal	Zinkgietwerk / Aluminium
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisiëkogellagers
Offset	57 mm
Zwenk radius	137 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	92 mm
Breedte plaat	64 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	73 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	43 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	45 mm
Diameter bevestigingsgat	10,7 mm

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

