

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	200 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	115 mm
Totale breedte	90 mm
Totaal gewicht	3,06 kg

VORK

Offset	35 mm
Zwenk radius	75 mm
Uitzwenking	150 mm
Diameter koepel	72 mm

WIEL

Materiaal loopvlak	Spoorkranswielen
Lager	Onbewerkte naaf
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	23 mm
Breedte wielkern	23 mm

BEVESTIGING

Lengte plaat	100 mm
Breedte plaat	100 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	78 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	64 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	78 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	64 mm
Diameter bevestigingsgat	10,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen

