제품 정보

STYLEA

5920XOI075B10-11x20 DOM20

EAN 4031582355208



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●●●
부식방지	●●●●○

핵심 속성

제품명	Stylea
하우징 유형	회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	50 kg
전기 전도성	예
스테인리스	아니요
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	81 mm
전체 너비	54 mm

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	스템 , 회전
회전 반경	62 mm
회전 간섭	124 mm
돔 직경	20 mm

휠

차체 재질	폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	75 mm
트레드 폭	8 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

피팅

피팅 유형	그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA

5920XOI075B10-11x20 DOM20

EAN 4031582355208

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH