

NOVATECH

FTP 400X80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507
Bestelnummer 00802486

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	400 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Diameter Asgat	40 mm
Naaflengte	90 mm
Breedte wielkern	80 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	3000 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	2500 kg
Statisch draagvermogen	5000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	23,598 kg

NOVATECH

FTP 400X80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507
Bestelnummer 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

