

LINEA LIGHT

5925YGI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ● ●
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Linea light
Tipus	Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	70 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	140 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	75,5 mm
Àmplia general	55 mm
Pes total	0,17 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	Verd de plata (RAL7001)
Desplaçament	23 mm
Scio de giro	81 mm
Sterferencia de giro	162 mm
Dome Dictel	30 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura	Goma termoplàstic, conductor elèctric
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	15 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	10 mm



El
Deutscher
Dissenyador
Club



Premi
Interzum



Premi IF
Disseny

LINEA LIGHT


5925YGI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



El
Deutscher
Dissenyador
Club



Premi
Interzum



product
design
award

Premi IF
Disseny