INFORMACIÓ DE PRODUCTE

NOVATECH

RK.ETP080x62-Ø47x18

EAN 4031582369526



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●●○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	600 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C

RODA

Material corporal	Indefinició
Material de la banda de rodadura	Polipropilè, suau
Diametralització	80 mm
Banda de rodadura ample	62 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Rodament de boles diàmetre	47 mm
Rodament de bolesamplada	18 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP080x62-Ø47x18

EAN 4031582369526

Número de comanda 00832666

Plànols del producte





