

# ALPHA

3477UOR080P62 TFR

EAN 4031582400106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                              |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention  |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 200 kg                             |
| Conducteur d'électricité        | Non                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Capacité de charge statique     | 400 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                              |
| Hauteur                         | 108 mm                             |
| Poids                           | 0,88 kg                            |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, lourde     |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu              |
| Déport                  | 44,5 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 123 mm                   |
| Diamètre d'encombrement | 246 mm                   |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                  |
| Bandage               | Identique au corps de roue |
| Roulement             | Roulements rouleaux        |
| Axe                   | axe de roue boulonné       |
| Pare-fils             | Sans pare-fils             |
| Diamètre              | 80 mm                      |
| Largeur du bandage    | 30 mm                      |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D                 |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 105 mm                |
| Largeur de la platine                      | 80 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 60 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 9 mm                  |

# ALPHA

3477UOR080P62 TFR



EAN 4031582400106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

3477U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

