INFORMACJE O PRODUKCIE

MAXTECH

UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582323177



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko walcowe
Kolor Koło	Naturalna biel
Osłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	38 mm
Średnica otworu Oś	12 mm
Długość piasty	44 mm
Szerokość korpusu	38 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Maxtech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	300 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,32 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582323177

Numer zamówienia 00034120

Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH