

DURATECH

TOP 085x70-Ø20 HL70

EAN 4031582331189



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	85 mm
Largeur du bandage	70 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	70 mm
Largeur du corps de roue	70 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6204

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	750 kg
Capacité de charge à 6 km/h	600 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1500 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,54 kg

DURATECH

TOP 085x70-Ø20 HL70

EAN 4031582331189

Numéro de commande 00832612
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

