INFORMACIJE O PROIZVODU

LUMINA

5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

EAN 4031582310672

Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Lumina
Tip	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	88 mm
Ukupna širina	65 mm
Ukupna težina	0.3 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	Kućište za dva Tocak , zatvoreno, sa kupolom kuciste
okretni lezaj	stablo , okretanje
Boja	Beli aluminijum (RAL9006)
ofset	30 mm
okretni radijus	106 mm
Otpor okretanju	212 mm
Prečnik kupole	45 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja omotac	Grafitna crna (RAL9011)
Boja Tocak	Beli aluminijum (RAL9006)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	10 mm
dimenzija rupa osovina	0 mm
duzina glavcine	0 mm
Širina tela	10 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

EAN 4031582310672

Broj porudžbine 00074380

Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH