

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 움직임 소음 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 내마모성   | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 부식방지   | ○ ○ ○ ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |            |
|----------------|------------|
| 제품명            | Footmaster |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터     |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 250 kg     |
| 전기 전도성         | 아니요        |
| 스테인리스          | 아니요        |
| 온도 범위(최소)      | -10 °C     |
| 온도 범위(최대)      | 90 °C      |
| 총높이            | 123 mm     |
| 전체 너비          | 118 mm     |
| 전체 체중          | 5.29 kg    |

## 하우징

|       |        |
|-------|--------|
| 오프셋   | 30 mm  |
| 회전 반경 | 72 mm  |
| 회전 간섭 | 144 mm |
| 돔 직경  | 104 mm |

## 휠

|       |            |
|-------|------------|
| 베어링   | 가공되지 않은 허브 |
| 직경    | 75 mm      |
| 트레드 폭 | 30 mm      |
| 차체 너비 | 30 mm      |

## 피팅

|                |        |
|----------------|--------|
| 플레이트 길이        | 112 mm |
| 플레이트 너비        | 112 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 92 mm  |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 92 mm  |
| 플레이트 구멍 직경     | 9 mm   |