

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	○ ○ ○ ○ ○
Ruído de movimento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistência à corrosão	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Footmaster
Tipo	Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h	310 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	90 °C
Altura total	160 mm
Largura geral	118 mm
Peso geral	6,94 kg

SUPORTE

Offset	30 mm
Raio giratório	84 mm
Interferência giratória	168 mm
Diâmetro do dome	104 mm

RODA

Rolamento	Cubo não maquinado
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	30 mm
Largura do corpo	30 mm

ENCAIXE

Comprimento da placa	112 mm
Largura da placa	112 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	92 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	92 mm
Diâmetro do furo da placa	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Número de encomenda 00800109

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

