

ALPHA STAINLESS

8477UFX160P63

EAN 4031582313048
 订单号 00035533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● |
| 损耗 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ● |

核心属性

| | |
|------------|-----------------|
| 产品名称 | Alpha stainless |
| 外壳类型 | 带全锁的旋转脚轮 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 250 kg |
| 静态载重 | 500 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 温度范围 (最大) | 80 ° C |
| 总高 | 200 mm |
| 总宽度 | 96 mm |
| 总重量 | 2.558 kg |

轮子

| | |
|----------|---------------|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 弹性轮胎, 无痕, 硫化 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承, 密封的 |
| 轴 | 用螺母拧紧 |
| 轮子颜色 | 银灰色 (RAL7001) |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 160 mm |
| 胎面宽度 | 46 mm |
| 轮体宽度 | 46 mm |
| 胎面硬度 (A) | 63 岸 A |

支架

| | |
|------|---------|
| 材料 | 不锈钢, 重型 |
| 支架形状 | 宽 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色 | 不锈钢 |
| 偏移量 | 60 mm |
| 旋转半径 | 167 mm |
| 转向干涉 | 334 mm |
| 圆顶直径 | 96 mm |

固定件

| | |
|------------|--------|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 137 mm |
| 上板宽 | 105 mm |
| 上板孔长度 (最小) | 75 mm |
| 上板孔长度 (最大) | 80 mm |
| 上板孔宽度 (最小) | 75 mm |
| 上板孔宽度 (最大) | 105 mm |
| 上板孔直径 | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8477UFX160P63

EAN 4031582313048
订单号 00035533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

