INFORMAZIONI DI PRODOTTO

PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Parafili	Senza parafili
Diametro	80 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	44,4 mm
Durezza del Battistrada (A)	85 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●●○○
Attrito	●●○○○
Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	70 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	140 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,23 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Disegni del prodotto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH