

ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Номер на поръчката 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
	мек
Материал на резбата	Еластична гума, черна, вулканизирана
Лагер	Борех, немашинен
Цвят на Колело	Черен реактив (подобен RAL9005)
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	75 mm
Диаметър на отворите Ос	100 mm
Дължина на центъра	75 mm
Ширина на тялото	75 mm
Твърдост на Резба (A)	68 Бръснач А

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Elastech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	600 kg
Товароносимост при 6 км/ч	500 kg
Статичен Товароносимост	1000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	2,306 kg

ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Номер на поръчката 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

