

ALPHA

3470UFP125P30-13

EAN 4031582381412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	160 kg
Statisch Draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	155 mm
Totaal gewicht	1,124 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisie kogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	64 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	40 mm
Zwenk radius	102,5 mm
Uitzwenking	205 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm

ALPHA

3470UFP125P30-13

EAN 4031582381412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

