


# ULTRATECH

FCP200X50-Ø20-75SHA-SOFT

EAN 4031582479010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Colatura                         |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano Ultratech, Colato    |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 200 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 50 mm                            |
| Asse diametro del foro      | 20 mm                            |
| Lunghezza mozzo             | 60 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 75 Shore A                       |

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Ultratech                           |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota                               |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 1000 kg                             |
| Portata a 6 km/h                    | 800 kg                              |
| Portata statica                     | 2000 kg                             |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                               |
| Peso complessivo                    | 1,3 kg                              |