

GALEA

5070PJP125P60-90X70

EAN 4031582308846

Pasūtījuma numurs 00071816



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Galea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	163 mm
Kopējais svars	0,415 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gultnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	30 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Slēgts
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	102,5 mm
Grozāms savienojums	205 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	90 mm
Plāksnes platums	70 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	60 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	70 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	50 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	55 mm
Plāksnes atveres diametrs	8 mm

GALEA

5070PJP125P60-90X70

EAN 4031582308846

Pasūtījuma numurs 00071816



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

