

## NOVATECH

FTP 160X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329551

Номер на поръчката 00801166



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото      | Отливане                        |
| Материал на реазбата    | Полиуретан, Пресовано           |
| Лагер                   | Прецизен сачмен лагер           |
| Цвят на Колело          | Медено жълто (RAL1005)          |
| Предпазители за резби   | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър                | 160 mm                          |
| Ширина на Резба         | 50 mm                           |
| Диаметър на отворите Ос | 20 mm                           |
| Дължина на центъра      | 60 mm                           |
| Ширина на тялото        | 50 mm                           |
| Твърдост на Резба (A)   | 92 Бръснач A                    |
| Твърдост на Резба (D)   | 42 Бръснач D                    |

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Име на продукта                    | Novatech                      |
| Стандартен                         | EN12533 – Тежкотоварни колела |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 1100 kg                       |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 900 kg                        |
| Статичен Товароносимост            | 1800 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                        |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                         |
| Общо тегло                         | 2,62 kg                       |

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

