

# ALPHA

3478PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306804  
Objednávací číslo 00007006

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	161 mm
Stavební výška	115 mm
Celková hmotnost	1,305 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	37 mm
Šířka středu kola	37 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Pasivováno modrou

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	115 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

# ALPHA


3478PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306804  
Objednáací číslo 00007006



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY



8478UAD125 P63

