

# NOVATECH

FTP300X50-Ø25 HL62 TFR

EAN 4031582390216



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	300 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	62 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1680 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1400 kg
Capacité de charge statique	3360 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	9,66 kg

# NOVATECH

FTP300X50-Ø25 HL62 TFR

EAN 4031582390216



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

