

ALPHA

8499UFX160P67 Q1-11

EAN 4031582380774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Шум от движение ○○○○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип	Фиксиран Колело
Товароносимост при 3 км/ч	300 kg
Товароносимост при 4 км/ч	300 kg
Товароносимост при 6 км/ч	200 kg
Статичен Товароносимост	600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	200 mm
Общо тегло	1,992 kg

КОЛЕЛО

	мек
Лагер	Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Ос	Завинтен с гайка
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	160 mm
Ширина на Резба	46 mm
Твърдост на Резба (A)	64 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилица	Обхват

ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	115 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

ALPHA

8499UFX160P67 Q1-11

EAN 4031582380774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

