INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# SUPRATECH

## PJR 125x32-Ø12

EAN 4031582320534



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●○○ |
| Rumore | ●●●●○ |
| Attrito | ●●●○○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Supratech |
| Tipo | Ruota |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 100 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 200 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Peso complessivo | 0,24 kg |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Polipropilene |
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Colore Ruota | Grigio argento (RAL7001) |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Asse diametro del foro | 12 mm |
| Lunghezza mozzo | 34,9 mm |
| Larghezza corpo | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# SUPRATECH

PJR 125x32-Ø12

EAN 4031582320534

Numero d'ordine 00030821

**Disegni del prodotto**

