

STYLEA

5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

EAN 4031582311273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stylea
Tip kućišta	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12528 - tockovi za nameštaj
Nosivost na 3 km/h	80 kg
Statički Nosivost	160 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	76 mm
Ukupna širina	64 mm
Ukupna težina	0,21 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	10 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
okretni radijus	80 mm
Otpor okretanju	160 mm
Prečnik kupole	22 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	10 mm

STYLEA

5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

EAN 4031582311273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

