



CHAPE

Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	102.5 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	15 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	42 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea clinic
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	130 mm
Largeur totale	71 mm
Poids	0.9 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd

Product Drawings

