

FORMA

694GUF150R26-28 S45 4XM8 GREY

EAN 4031582476286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●●○

Hałas ruchowy ●●●●○

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Forma
Typ	Kółko obrotowe z blokadą centralną (Blokada kierunkowa, swobodna, blokada Koło)
Nośność przy 3 km/h	135 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-18 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	120 °C
Wysokość całkowita	177 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
	miękki
Materiał bieżnia	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Oslony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżnia	18 mm
Twardość Bieżnia (A)	60 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Odlew cynkowy/aluminiowy
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Wysięg	57 mm
Promień działania koła	137 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowanych
Średnica Trzpień	28 mm
Długość Trzpień	97 mm

FORMA

694GUF150R26-28 S45 4XM8 GREY

EAN 4031582476286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

