

NOVATECH

ETY080x25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип	Колесо
Об'єм вантажопідйомності 3 км/год	160 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний вантажопідйомність	320 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,38 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS)
Діаметр	80 mm
Протектор	25 mm
Діаметр отвору Вісь	25 mm
Довжина хаба	12 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A

