

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

핵심 속성

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 제품명 | E-Drive optima |
| 하우징 유형 | 드라이브 유닛 |
| 전기 전도성 | 아니요 |
| 스테인리스 | 아니요 |
| 전체 체중 | 7.26 kg |
| 길이 | 최대 315mm(비상 해제 작동) |
| 휠 직경 | 125mm, 마모 한도 115mm |
| 휠 트레드 | 단단한 고무 비표시, 쇼어 A 63 |
| 휠 폭 | 35 mm |
| 너비 | 222 mm |
| 최대 추력 | 25 |
| 최대 리프팅 힘 / 접촉 압력 | 400 |
| 홈 위치의 높이 | 140 mm |
| 설치 높이 | 170 mm |
| 비상 해제 | 기계 |
| 보호 유형 | IPX4(모든 면에서 물 튀김, 모든 플러그가 연결됨) |
| 허용 주변 온도 | 작동 온도 5°C~40°C, 습도 90%, 비응축 |
| 체중 | 7.25 kg |
| 최대 속도 | 6 km/h |
| 최저 지상고 | 30 mm |
| 접지 불균일성(최소) | -15 mm |
| 접지 불균일성(최대) | 15 mm |
| 허용 보관 온도(최소) | -10 °C |
| 허용 보관 온도(최대) | 45 °C |

제품 정보

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

하우징

| | |
|---------|------|
| 주택 자재 | 전기 |
| Fork 외형 | 드라이브 |

휠

| | |
|--------|-----------------|
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
| 트레드 재질 | 탄성 타이어, 비표시, 가황 |
| 베어링 | 플랜지 휠 |
| 직경 | 125 mm |

피팅

| | |
|-------|-----------|
| 피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
|-------|-----------|

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

