

# NOVATECH

FTP 250x60-Ø25 HL62

EAN 4031582331066



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps         | Fonte                           |
| Bandage                   | Polyuréthane, Coulé             |
| Roulement                 | Roulement à billes de précision |
| Couleur Roue              | Jaune miel (RAL1005)            |
| Pare-fils                 | Avec protège-filet              |
| Diamètre                  | 250 mm                          |
| Largeur du Bandage        | 60 mm                           |
| Diamètre du trou de l'Axe | 25 mm                           |
| Longueur de moyeu         | 62 mm                           |
| Largeur du corps          | 60 mm                           |
| Dureté du Bandage (A)     | 92 Shore A                      |
| Dureté du Bandage (D)     | 42 Shore D                      |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit                  | Novatech                         |
| Type                            | Roue                             |
| Standard                        | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 1680 kg                          |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 1400 kg                          |
| Conducteur électrique           | Non                              |
| Inoxydable                      | Non                              |
| Statique Capacité de charge     | 2800 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                           |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                            |
| Poids global                    | 7.12 kg                          |

# NOVATECH


FTP 250x60-Ø25 HL62

EAN 4031582331066

Numéro de commande 00803985  
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# NOVATECH

FTP 250x60-025 H162

EAN 4031582381066

Numéro de commande 00803985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.