

## ZETA

4688ITP250P63 SOFT CV

EAN 4031582337570

Rendelési szám 00837840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Zeta                       |
| Ház típusa                        | Fixvillás görgő            |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 800 kg                     |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 640 kg                     |
| Statikus teherbírás               | 1600 kg                    |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                      |
| Összsúly                          | 290 mm                     |
| Teljes szélesség                  | 117 mm                     |
| Összsúly                          | 3,543 kg                   |

## KERÉK

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Alumínium                      |
|                              | puha                           |
|                              | konvex                         |
| Futófelület anyaga           | Ötött poliuretán               |
| Csapágy                      | Precíziós golyóscsapágy        |
| Tengely                      | Csavar anyával                 |
| Kerék színe                  | Közlekedési szürke A (RAL7042) |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül     |
| Átmérő                       | 250 mm                         |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                          |
| Test szélessége              | 50 mm                          |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                     |

## VÁZ

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Anyag        | Acéllemez, nagyon nehéz |
| Villa alakja | Széles, Megerősített    |
| Szín         | Kék passzívált          |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 137 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 117 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 75 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 80 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

# ZETA

4688ITP250P63 SOFT CV

EAN 4031582337570  
Rendelési szám 00837840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

