

# ALPHA

3478DYR100P62

EAN 4031582399226  
订单号 00028775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	70 kg
导电	✓
静态载重	140 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	85 ° C
总高	128 mm
总宽度	85 mm
总重量	0.511 kg

## 轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，黑色，导电
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	30 mm
轮体宽度	30 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

## 支架

材料	钢板，重型
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	103 mm
上板宽	85 mm
上板孔长度 (最小)	77 mm
上板孔长度 (最大)	60 mm
上板孔宽度 (最小)	77 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	9 mm

# ALPHA

3478DYR100P62

EAN 4031582399226  
订单号 00028775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

