

ZETA STAINLESS

8670UAD200P63

EAN 4031582313475

Номер на поръчката 00830097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●○○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Zeta stainless
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	500 kg
Товароносимост при 6 км/ч	400 kg
Неръждаемост	✓
Статичен Товароносимост	1000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-30 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	240 mm
Обща ширина	96 mm
Общо тегло	3,064 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Ролков лагер, Неръждаемост
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Естествено бяло
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	50 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилица	Обхват Закалено
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Неръждаемост стомана
Изместване	55 mm
Радиус на завъртане	155 mm
Интерференция при завъртане	310 mm
Диаметър на купол	96 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	105 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	74 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	74 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

ZETA STAINLESS

8670UAD200P63

EAN 4031582313475

Номер на поръчката 00830097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

