

## LUMINA

A525POI040L51-8

EAN 4031582439144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                  | Lumina                               |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 30 kg                                |
| Capacité de charge statique     | 60 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                               |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                |
| Hauteur                         | 44 mm                                |
| Largeur totale                  | 38 mm                                |
| Poids                           | 0,028 kg                             |

## ROUE

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène               |
| Bandage               | Identique au corps de roue  |
| Roulement             | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe                   | Riveté                      |
| Pare-fils             | Sans pare-fils              |
| Diamètre              | 40 mm                       |
| Largeur du bandage    | 6 mm                        |
| Dureté du bandage (D) | 65 Shore D                  |

## CHAPE

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Matériau                | Polypropylène                       |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée, capotée avec dôme |
| Pivot                   | Tige pivotante                      |
| Rayon d'encombrement    | 52 mm                               |
| Diamètre d'encombrement | 104 mm                              |

## FIXATION

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Type de fixation         | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 8 mm                          |

# LUMINA

A525POI040L51-8

EAN 4031582439144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

