


## LINEA LIGHT

5925XSI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ● |
| Ishrana                | ● ● ● ● ● |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ● |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Linea light                   |
| Tip kućišta                    | Okreni Tocak sa kocnica tocka |
| Standard                       | EN12528 - tockovi za nameštaj |
| Nosivost na 3 km/h             | 80 kg                         |
| Električni provod              | ✓                             |
| Statički Nosivost              | 160 kg                        |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                        |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                         |
| Sveukupna visina               | 75,5 mm                       |
| Ukupna širina                  | 55 mm                         |
| Ukupna težina                  | 0,15 kg                       |

## TOCAK

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid električna provodljivost         |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno, električno provodljiv |
| Nošenje                    | klizni lezaj sa caura cevi                |
| stitnici omotaca           | Bez stražara                              |
| Prečnik                    | 75 mm                                     |
| Širina omotac              | 15 mm                                     |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                                  |

## KUCISTE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Materijal       | poliamid             |
| oblik viljuska  | kuciste za dva Tocak |
| okretni lezaj   | stablo , okretanje   |
| ofset           | 23 mm                |
| okretni radijus | 81 mm                |
| Otpor okretanju | 162 mm               |
| Prečnik kupole  | 30 mm                |

## PRILAGOĐAVANJE

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Tip uklapanja       | zatvorena rupa za postavljanje B10 |
| dimenzija rupa sraf | 10 mm                              |

Deutscher  
dizajner  
ClubInterzum  
nagradaiF nagrada za  
Dizajn

# LINEA LIGHT

5925XSI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

