

# MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Pasūtījuma numurs 00030958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●○○

Nodilums ●●●○○○

Korozijas izturīgs ●●●○○○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Maxtech

Korpusa tips Ritenis

Standarta EN12532 - Transporta aprīkojums

Kravnesība pie 4 km/h 100 kg

Statiskā kravnesība 200 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -25 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 80 °C

Kopējais svars 0,198 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	32 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	34,9 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	91 Krasts A
Protektora cietība (D)	40 Krasts D

# MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Pasūtījuma numurs 00030958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

