INFORMACJE O PRODUKCIE

LINEA CLINIC

5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360141



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●●●
Hałas ruchowy	●●●●○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Linea clinic
Typ	Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Standardowy	EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych
Nośność przy 3 km/h	150 kg
Nośność przy 4 km/h	150 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Tak
Nierdzewne	Tak
Nośność statyczne	450 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	175 mm
Szerokość całkowita	71 mm
Waga całkowita	1,21 kg
Certyfikacja	Testowane i monitorowane przez TÜV Süd

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor	Szary biały (RAL9002)
Wysięg	47,5 mm
Promień działania koła	127 mm
Zasięg działania koła	254 mm
Średnica kopuły	45,5 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Kolor Koło	Szary biały (RAL9002)
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżnia	15 mm
Szerokość korpusu	15 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień	32 mm
Długość Trzpień	50 mm
Położenie gwintu Trzpień	7 mm
Liczba otworów montażowych Trzpień	4
Wskazówka	Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.

Klub Projektant Deutscher

IF nagroda za projekt

Nagroda Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC


5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360141

Numer zamówienia 00037767

Rysunki produktu





Klub Projektant Deutscher

IF nagroda za projekt

Nagroda Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH