

AGILA

2471PIO150P50

EAN 4031582361483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Agila                                          |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств                     |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 80 kg                                          |
| Грузоподъемность статическая       | 160 kg                                         |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                         |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                          |
| Общая высота                       | 185 mm                                         |
| Общий вес                          | 0,973 kg                                       |

КОЛЕСО

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен             |
| Материал протектора     | Литая резина, без следов |
| Подшипник               | Подшипник скольжения     |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы        |
| Диаметр                 | 150 mm                   |
| Ширина Протектор        | 32 mm                    |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A           |

КРОНШТЕЙН

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Материал              | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы            | Широкая                |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом      |
| Офсет (Смещение)      | 36 mm                  |
| Поворотное соединение | 262 mm                 |

ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 77 mm                  |
| Ширина пластины                          | 67 mm                  |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 56 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 61,5 mm                |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 46,5 mm                |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 51,5 mm                |
| Диаметр отверстия пластины               | 8,5 mm                 |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

