

LEVINA

5377PJP125P50 7001/3000

EAN 4031582368796



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Levina
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	161 mm
Totale breedte	59 mm
Totaal gewicht	0,62 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	38 mm
Zwenk radius	100,5 mm
Draaicirkel	201 mm
Diameter koepel	59 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	77 mm
Breedte plaat	67 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	46,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	51,5 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	56 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	61,5 mm
Diameter plaatgat	8,5 mm

Universele
Design
AwardDeutscher
Ontwerper
Club

LEVINA

5377PJP125P50 7001/3000





EAN 4031582368796

Bestelnummer 00036902

Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Universele
Design
Award



Deutscher
Ontwerper
Club