

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Pasūtījuma numurs 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Integral assist
Saderīgs ar WeAssist	✓
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Standarta	EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	150 kg
Statiskā kravnesība	450 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	183 mm
Kopējais platums	110,5 mm
Kopējais svars	4,682 kg
Aizsardzības veids	IPX6 (tikai elektroniskajiem komponentiem, kad tie ir uzstādīti)
Pieļaujamā apkārtējā temperatūra	Darbības temperatūra no 5 °C līdz 40 °C, gaisa mitrums 20% - 80%

RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Motore Mozzo
Protektors krāsa	Pelēks šiferis (RAL7015)
Izplešanās armatūra	Integrēts vītņu aizsargs
Diametrs	150 mm
Protektora platums	50 mm
Protektora cietība (A)	85 Krasts A

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Pasūtījuma numurs 990067061

KRONŠTEINIS

Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Krāsa	Pelēki balts (RAL9002)
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	115 mm
Grozāms savienojums	230 mm
Kupola diametrs	110,5 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija
--------------------	---

PAPILDU INFORMĀCIJA

Motora tips: Bezsuku līdzstrāva (BLDC)

PIEDZIŅAS BLOKA PĀRVIETOŠANAS MOTORS

Nominālais spriegums	25 V
Nominālā izvade	92 W
Nominālais ātrums	5 km/h
Pārvietošanas norādījumi	Uz priekšu un atpakaļ

PIEDZIŅAS BLOKA PIEVADS

Nominālais ātrums	5 km/h
-------------------	--------

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Pasūtījuma numurs 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

